

**Mitutoyo****Digital mikrometerskrue med forskudte måleflader, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421610 25-50
GTIN	4946368499437
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisply sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius.** Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskruer. Måletryk ved anvendelse af friktionskralde 5 – 10 N.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50, inklusive 1 indstillingsmål. 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	25 - 50 mm
Kalibrering	B2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863

Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100

## Tilbehør

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Sender Type S16E	498966 S16E
Indstillingsmål Hel længde 25 mm	421100 25
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1