

**Vinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 150X100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452590 150X100
GTIN	4045197372130
Artikelklasse	42F

Beskrivelse**Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivelse

Bentværsnit	25×5 mm
Retvinklethed	0,035 mm
Vinkelbenlængde	150×100 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2

Produkttype

Fladvinkel

Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 300 mm

025000 300

DAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm

025010 750

Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 150X100 mm

451600 150X100