

Garant

Hårvinkel hærdet, flad udførelse rustfrit, nøjagtighed 00, Vinkelbenlængde: 150X100mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	450010 150X100
GTIN	4045197443960
Artikelklasse	41G

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal nøjagtighed. Med to kileformede hårmålekanter på det lange vinkelben. Fuldstændigt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og finslebne. Flade sider slebne.

Anvendelse:

Til lysspaltekontrol.

Teknisk beskrivelse

Bentværsnit	30×6 mm
Længde, kort ben	100 mm
Retvinklethed	0,004 mm
Længde, langt ben	150 mm
Norm	DIN 875/00
Materiale	Ædelstål, INOX

Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	F1
Produkttype	Hårvinkel

Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750