

Garant**Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 0, Vinkelbenlængde: 150X100mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	451020 150X100
GTIN	4045197443861
Artikelklasse	41G

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionsvinkel af rustfrit stål, helt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og særlig præcist justerede, flade sider slebne.

Anvendelse:

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 0 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,007 mm.

Teknisk beskrivelse

Retvinklethed	0,008 mm
Bentværsnit	30×6 mm
Vinkelbenlængde	150×100 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	0

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Anslagsvinkel

Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750

Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 150X100 mm	451600 150X100
---	----------------