

Mitutoyo**Mikrometerskrue med prismeambolt, Måleområde: 10-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	422300 10-25
GTIN	4946368009971
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med prismeambolt til måling af tre- og femkantede emner. Lakeret målebøjle. Korrigeret spindelstigning alt efter prisme vinkel. **3-kant** med en prisme vinkel på 60°.

Anvendelse:

Til måling af **3- eller 5-skærs-værktøj** (fræsere, rivaler).

Leveringsomfang:

Inkl. indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	10 - 25 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Prismevinkel	60 (3-kant) grader
Måletromleinddeling	1/50 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B8
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Produkttype

Mikrometerskrue

ServicesKalibreringGevindflanke-mikrometerskrue inklusive
indstillingsmål Maks. nominelt mål 100 mm

022320 100