

Mitutoyo**Digital mikrometerskrue til buede flader, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421630 0-25
GTIN	4946368689302
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius. Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskruer. Måletryk ved anvendelse af friktionskralde 5 – 10 N.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50, inklusive 1 indstillingsmål. 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863

Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Sender Type S16E	498966 S16E
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965