

**Vinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 200X130mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452590 200X130
GTIN	4045197372147
Artikelklasse	42F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

**Anvendelse:**

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

**Nøjagtighed:**

**DIN 875 / 2** – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Bentværsnit	30×6 mm
Retvinklethed	0,04 mm
Vinkelbenlængde	200×130 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2

Produkttype	Fladvinkel
-------------	------------

## Services

DAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 300 mm	025000 300

## Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 200X130 mm	451600 200X130
---	----------------