

**Garant****Vinkel rustfrit, nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 500X330mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	451030 500X330
GTIN	4045197444158
Artikelklasse	41G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionssløbne høje kanter og flade sider. Finslebne prøveflader. Vinkel af rustfrit stål, gennemhærdet og afspændt. Transportsikker beskyttelsesemballage.

**Anvendelse:**

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

**Nøjagtighed:**

**DIN 875 / 1** – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,015 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Retvinklethed	0,035 mm
Bentværsnit	50×10 mm
Vinkelbenlængde	500×330 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	1

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Fladvinkel

### Services

DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025000 750

### Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 500X330 mm	451600 500X330
-----------------------------------------	----------------