

Garant**Hårvinkel med længdejusterbar lineal rustfri, nøjagtighed 00****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	450030
GTIN	4045197443823
Artikelklasse	41G

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget præcis basisenhed med **hårlineal, der kan forskydes** trinløst.
Alle måleflader slebne og finslebne; vinkel helt hærdet.

Anvendelse:

Til lysspaltekontrol.

Med hårlinealen, der kan forskydes, kan der også udføres prøvearbejde af små afsatser, indstik osv.

Teknisk beskrivelse

Basisenhed, bredde	40 mm
Retvinklethed	0,007 mm
Linealtværsnit	4×4 mm
Basisenhed, dybde	22 mm
Basisenhed, højde	10 mm
Lineallængde	60 mm
Norm	DIN 875/00

Nøjagtighed	00
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	F1
Produkttype	Hårvinkel

Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100
--	------------