

Garant

Hårvinkel hærdet, flad udførelse rustfrit, nøjagtighed 00, Vinkelbenlængde: 200X130mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Artikelklasse	41G

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal nøjagtighed. Med to kileformede hårmålekanter på det lange vinkelben. Fuldstændigt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og finslebne. Flade sider slebne.

Anvendelse:

Til lysspaltekontrol.

Teknisk beskrivelse

Retvinklethed	0,004 mm
Længde, kort ben	130 mm
Bentværnsnit	33×7 mm
Længde, langt ben	200 mm
Norm	DIN 875/00
Materiale	Ædelstål, INOX

Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	F1
Produkttype	Hårvinkel

Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750