

Mitutoyo**Digital mikrometerskrue til buede flader, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421630 25-50
GTIN	4946368499819
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius. Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskruer. Måletryk ved anvendelse af friktionskralde 5 – 10 N.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50, inklusive 1 indstillingsmål. 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	25 - 50 mm
Kalibrering	B2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863

Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100

Tilbehør

Tilslutningskabel med datatast Type USB2	497445 USB2
Tilslutningskabel med datatast Type D1	497445 D1
Tilslutningskabel med datatast Type D2	497445 D2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Indstillingsmål Hel længde 25 mm	421100 25
Sender Type S16E	498966 S16E
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965