


**Garant****ZeroClamp konsol med 1 opspændingssted, Type: 12809****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360030 12809
GTIN	4045197416001
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændetop-Ø **120 mm**, indekseret. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

**Passer til:**

Til basisplader med centermål 200.

**Leveringsomfang:**

Inklusive koblingsstik og spændebolt nr. 360025 str. 18M16.

**Specialtilbehør:**

Lynkobling nr.360019 str. 10241 og str. 1003.

**Teknisk beskrivelse**

Antal spændebolte	2
-------------------	---

Konstruktionshøjde H	150 mm
Bredde B	198 mm
Type	12809
Serie	ZeroClamp
Tilslutningsgevind	1/8 tommer
Produkttype	Konsol

---

## Tilbehør

ZeroClamp lynkobling Type 10003	360019 10003
ZeroClamp lynkobling Type 10241	360019 10241