

**Vinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 250X165mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452590 250X165
GTIN	4045197372154
Artikelklasse	42F

Beskrivelse**Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivelse

Retvinklethed	0,045 mm
Bentværsnit	35×7 mm
Vinkelbenlængde	200×165 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2

Produkttype

Fladvinkel

ServicesDAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks.
benlængde 750 mm

025010 750

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde
750 mm

025000 750

Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 250X165 mm

451600 250X165