

**Garant****Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 75X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Artikelklasse	41G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionssløbne høje kanter og flade sider. Finslebne prøveflader. Vinkel af rustfrit stål, gennemhærdet og afspændt. Levering i kunststofboks.

**Anvendelse:**

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

**Nøjagtighed:**

**DIN 875 / 1** – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,015 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Retvinklethed	0,014 mm
Bentværsnit	15×4 mm
Vinkelbenlængde	75×50 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	1

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Anslagsvinkel

### Services

DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100

### Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 75X50 mm	451600 75X50
---------------------------------------	--------------