

Garant**Snitmønster-hårvinkel, hærdet rustfrit, nøjagtighed 00, Vinkelbenlængde: 25X20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 450040 25X20 |
| GTIN | 4045197444035 |
| Artikelklasse | 41G |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med maksimal nøjagtighed. Med skrå hårmålekant på det smalle, lange vinkelben. Højstyrkestål, fuldstændigt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og finslebne. Flade sider slebne.

Anvendelse:

Til indretning og fiksering samt værktøjsfremstilling.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------------|
| Længde, kort ben | 20 mm |
| Længde, langt ben | 25 mm |
| Retvinklethed | 0,003 mm |
| Bentværsnit, kort ben | 4x3,5 mm |
| Norm | DIN 875/00 |
| Materiale | Ædelstål, INOX |

| | |
|-------------|---------------|
| Alle dele | Hærdet |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | F1 |
| Produkttype | Anslagsvinkel |

Services

| | |
|--|------------|
| KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm | 025000 100 |
|--|------------|