

Garant**Vinkel rustfrit, nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 75X50mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 451030 75X50 |
| GTIN | 4045197443885 |
| Artikelklasse | 41G |

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionssløbne høje kanter og flade sider. Finslebne prøveflader. Vinkel af rustfrit stål, gennemhærdet og afspændt. Levering i kunststofboks.

Anvendelse:

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 1 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,015 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|----------|
| Bentværsnit | 15×4 mm |
| Retvinklethed | 0,014 mm |
| Vinkelbenlængde | 75×50 mm |
| Kalibrering | F1 |
| Norm | DIN 875 |
| Nøjagtighed | 1 |

| | |
|-------------|----------------|
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Alle dele | Hærdet |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Fladvinkel |

Services

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm | 025010 750 |
| KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm | 025000 100 |

Tilbehør

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Trækasse til vinkelbenlængde 75X50 mm | 451600 75X50 |
|---------------------------------------|--------------|