

Mitutoyo**Digital mikrometerskrue til notmåling, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421640 0-25
GTIN	4946368689852
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius. Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskrue. Måletryk ved anvendelse af friktionskralde 5 – 10 N.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50, inklusive 1 indstillingsmål. 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks

Produkttype	Mikrometerskrue
-------------	-----------------

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25

Tilbehør

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabel med datatast Type D2	497445 D2
Tilslutningskabel med datatast Type USB2	497445 USB2
Sender Type S16E	498966 S16E
Tilslutningskabel med datatast Type D1	497445 D1
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965