

**Mitutoyo****Digital mikrometerskrue med dataudgang, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421572 0-25
GTIN	4946368716602
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fejlgrænser mere præcise end krævet i **DIN 863**. Ekstra stort LCD-display (7,5 mm). „Function Lock“ forhindrer utilsigtet ændring af nulpunktet. **Kombiskralde** (momentbegrænsning i tromlen og i hurtigdrev) til enhåndsbetjening og anvendelse i holder.

**Fordel:**

**Måletiden reduceres med op til 40 % vha. 2 mm-spindelstigning.**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357. Fra str. 25–50 1 indstillingsmål.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445.

**Teknisk beskrivelse**

Spindel-Ø	6,35 mm
Spindelstigning	2 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Fejlgrænse	2 µm
Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	B1

Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

## Tilbehør

Tilslutningskabel med datatast Type D1	497445 D1
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabel med datatast Type USB2	497445 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Sender Type S16E	498966 S16E
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabel med datatast Type D2	497445 D2