


**Garant**

**Snitmønster-hårvinkel, hærdet rustfrit, nøjagtighed 00, Vinkelbenlængde: 40X28mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Artikelklasse	41G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med maksimal nøjagtighed. Med skrå hårmålekant på det smalle, lange vinkelben. Højstyrkestål, fuldstændigt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og finslebne. Flade sider slebne.

**Anvendelse:**

Til indretning og fiksering samt værktøjsfremstilling.

**Teknisk beskrivelse**

Længde, kort ben	28 mm
Retvinklethed	0,003 mm
Bentværsnit, kort ben	4x3,5 mm
Længde, langt ben	40 mm
Norm	DIN 875/00
Materiale	Ædelstål, INOX

Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	F1
Produkttype	Anslagsvinkel

## Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100
--	------------