



## Universal-mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	421750 0-25
GTIN	4045197203939
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Universalmikrometerskrue med ikke-roterende spindel. Finslebne måleflader. Holder-Ø 5×15 mm. Smedet og lakeret stålbøjle. Indsatser hurtigt udskiftelige. Nulstilling sker med glidemuffer.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 7 par udskiftelige måleindsatser.

### Teknisk beskrivelse

Spindelstigning	0,5 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks.  
måleområde 25 mm

022000 25