

Spiralborsæt HSS nr. 114200 med kassette, ubelagt, Type: 1-13**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115160 1-13
GTIN	4045197024619
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.
Normal kernetykkelse uden kernestigning.
Præcist slebet spids.
Slebne, store spånnoter med tætsiddende snoning.
Blankslebet overflade.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,0 mm.

Teknisk beskrivelse

Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Borområde	1 - 13 mm
Antal bor	25
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	W
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Spiralvinkel	35-40 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	gul
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSSW Ø DC h8 12,5 mm	114200 12,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 13 mm	114200 13
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8

Spiralbor HSSW Ø DC h8 11 mm	114200 11
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 12 mm	114200 12
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 11,5 mm	114200 11,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Spiralbor HSSW Ø DC h8 10,5 mm	114200 10,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-13	115470 1-13