

Garant**Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 200X130mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	451040 200X130
GTIN	4045197444202
Artikelklasse	41G

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionssløbne høje kanter og flade sider. Finslebne prøveflader. Vinkel af rustfrit stål, gennemhærdet og afspændt. Levering i kunststofboks.

Anvendelse:

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 1 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,015 mm.

Teknisk beskrivelse

Bentværsnit	30×7 mm
Retvinklethed	0,02 mm
Vinkelbenlængde	200×130 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	1

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Anslagsvinkel

Services

DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 300 mm	025000 300

Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 200X130 mm	451600 200X130
---	----------------