

Mitutoyo**Digital mikrometerskrue med tallerkenmåleflader, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 421660 0-25 |
| GTIN | 4946368689531 |
| Artikelklasse | 44A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisply sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius. Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskruer. Måletryk ved anvendelse af friktionskralde 5 – 10 N.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50, inklusive 1 indstillingsmål. 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------|
| Målefladernes parallelitet | 4 µm |
| Måleområde | 0 - 25 mm |
| Kalibrering | B1 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Norm | DIN 863 |

| | |
|-------------|---------------------|
| Interface | USB-interface |
| Interface | Digimatic-interface |
| Måleværktøj | digital |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Mikrometerskrue |

Services

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm | 022010 100 |
| Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm | 022000 25 |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357 | 081560 357 |
| Multi-modtager / tastaturinterface USB Type | 498975 |
| Modtager / tastaturinterface USB Type | 498965 |
| Tilslutningskabel med datatast Type D2 | 497445 D2 |
| Sender Type S16E | 498966 S16E |
| Tilslutningskabel med datatast Type USB2 | 497445 USB2 |
| Tilslutningskabel med datatast Type D1 | 497445 D1 |