

Mitutoyo**Digital mikrometerskrue med dataudgang, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421572 75-100
GTIN	4946368599595
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fejlgrænser mere præcise end krævet i **DIN 863**. Ekstra stort LCD-display (7,5 mm). „Function Lock“ forhindrer utilsigtet ændring af nulpunktet. **Kombiskralde** (momentbegrænsning i tromlen og i hurtigdrev) til enhåndsbetjening og anvendelse i holder.

Fordel:

Måletiden reduceres med op til 40 % vha. 2 mm-spindelstigning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357. Fra str. 25–50 1 indstillingsmål.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	6,35 mm
Spindelstigning	2 mm
Måleområde	75 - 100 mm
Fejlgrænse	2 µm
Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	B2

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Sender Type S16E	498966 S16E