

**Garant****Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 250X165mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	451040 250X165
GTIN	4045197444219
Artikelklasse	41G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionssløbne høje kanter og flade sider. Finslebne prøveflader. Vinkel af rustfrit stål, gennemhærdet og afspændt. Transportsikker beskyttelsesemballage.

**Anvendelse:**

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

**Nøjagtighed:**

**DIN 875 / 1** – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,015 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Bentværsnit	35×7 mm
Retvinklethed	0,023 mm
Vinkelbenlængde	250×165 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	1

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Anslagsvinkel

### Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750

### Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 250X165 mm	451600 250X165
---	----------------