

**Not-mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Artikelklasse	42B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med ikke-roterende spindel og affladet måleskær. Målespindel og ambolt i hærdet stål, matforkromede betjenings- og aflæsningselementer.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

**Teknisk beskrivelse**

Spindel-Ø	8 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Måleskær, længde	6,5 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Måleskær, bredde	0,75 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Produkttype

Mikrometerskrue

**Services**KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks.  
måleområde 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål  
Maks. måleområde 100 mm

022010 100