

**Anslagsvinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 75X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452600 75X50
GTIN	4045197205766
Artikelklasse	42F

Beskrivelse**Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivelse

Bentværsnit	15×5 mm
Retvinklethed	0,028 mm
Vinkelbenlængde	75×50 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2

Produkttype	Anslagsvinkel
Services	
DAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100
Tilbehør	
Trækasse til vinkelbenlængde 75X50 mm	451600 75X50