

Hartig

Gevind-mikrometerskrue uden baner, Måleområde: 50-75mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	422340 50-75
GTIN	4250099618372
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet, slebet målespindel med boring til måleindsatser. Blændfrit forkromet måletromle. Med skralde (friktionskobling) og hurtigdrev til hurtig justering. Varmeisoleret bøjle.

Anvendelse:

Til rationel måling af flanke-Ø på udvendige gevind. Et par indsatser (fals og spids) passer til flere stigninger. Det forudsættes, at den flankevinkel, der skal måles, overholdes.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål 60°; uden gevindindsatser.

Specialtilbehør:

Kærv og spids nr. 421652.

Bemærk:

Yderligere måleområder kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	50 - 75 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Måletromle-Ø	20 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel

Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Tilbehør

Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 2-3 mm	421652 2-3