

**Vinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 600X300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452590 600X300
GTIN	4045197372192
Artikelklasse	42F

Beskrivelse**Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivelse

Retvinklethed	0,08 mm
Bentværsnit	40×8 mm
Vinkelbenlængde	600×300 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2

Produkttype	Fladvinkel
Services	
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025000 750
DAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750