

**Anslagsvinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 100X70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452600 100X70
GTIN	4045197205773
Artikelklasse	42F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

**Anvendelse:**

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

**Nøjagtighed:**

**DIN 875 / 2** – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Bentværsnit	20×5 mm
Retvinklethed	0,03 mm
Vinkelbenlængde	100×70 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2

Produkttype	Anslagsvinkel
-------------	---------------

## Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100
DAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750

## Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 100X70 mm	451600 100X70
--	---------------