

**Mitutoyo****Digital mikrometerskrue med tallerkenmåleflader, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421660 75-100
GTIN	4946368507743
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisply sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius.** Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskruer. Måletryk ved anvendelse af friktionskralde 5 – 10 N.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50, inklusive 1 indstillingsmål. 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	75 - 100 mm
Målefladernes parallelitet	6 µm
Kalibrering	B2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863

Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

## Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Sender Type S16E	498966 S16E
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975