

Garant**Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 400X265 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	451040 400X265
GTIN	4045197444233
Artikelklasse	41G

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionssløbne høje kanter og flade sider. Finslebne prøveflader. Vinkel af rustfrit stål, gennemhærdet og afspændt. Transportsikker beskyttelsesemballage.

Anvendelse:

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 1 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,015 mm.

Kalibrering: F1

Retvinklethed: 0,03 mm

Bentværsnit: 45×10 mm

Teknisk beskrivelse

Retvinklethed	0,03 mm
Bentværsnit	45×10 mm
Vinkelbenlængde	400×265 mm
Kalibrering	F1

Norm	DIN 875
Nøjagtighed	1
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Anslagsvinkel

Services

Kalibrering Flad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	015020 750
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Flad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	015600 750
Kalibrering Flad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025000 750
DAkKS-kalibrering Flad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750

Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 400X265 mm	451600 400X265
---	----------------