

Mitutoyo**Digital mikrometerskrue til gevindmålinger, Måleområde: 50-75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421650 50-75
GTIN	4946368695785
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius. Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskrue. Måletryk ved anvendelse af friktionskralde 5 – 10 N.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50, inklusive 1 indstillingsmål. 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Uden måleindsatser.**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445.

Indsatser til gevindmålinger nr. 421652.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	50 - 75 mm
Kalibrering	B1
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863

Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022000 100
DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

Tilbehør

Indsatspar til gevind-mikrometerskruer Stigning 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Indsatspar til gevind-mikrometerskruer Stigning 2-3 mm	421652 2-3
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Indsatspar til gevind-mikrometerskruer Stigning 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Indsatspar til gevind-mikrometerskruer Stigning 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Indstillingsmål Hel længde 50 mm	421100 50
Indsatspar til gevind-mikrometerskruer Stigning 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Indsatspar til gevind-mikrometerskruer Stigning 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Sender Type S16E	498966 S16E