

Mitutoyo**Digital præcisionsmikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:****Utrolig præcis digital mikrometerskrue.**

Præcisionsspindel med absolut-synkro.

Specialskraldetromle af hensyn til konstant målekraft 7–9 N.

Leveringsomfang:

Inklusive varmeisolerende afdækning til minimering af temperaturpåvirkning og 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Måleflade-Ø	3,2 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Målefladernes planhed	0,3 µm
Fejlgrænse	0,6 µm
Aflæsning	0,0001 mm
Aflæsning	0,000005 tommer
Kalibrering	B1
Antal medfølgende batterier	1

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------