

**Not-mikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 421900 50-75 |
| GTIN | 4045197203977 |
| Artikelklasse | 42B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ikke-roterende spindel og affladet måleskær. Målespindel og ambolt i hærdet stål, matforkromede betjenings- og aflæsningselementer.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------------|
| Spindelstigning | 0,5 mm |
| Måleområde | 50 - 75 mm |
| Måletromleinddeling | 1/50 mm |
| Måleskær, bredde | 0,75 mm |
| Spindel-Ø | 8 mm |
| Måleskær, længde | 6,5 mm |
| Aflæsning | 0,01 mm |
| Kalibrering | B2 |
| Norm | DIN 863 |
| Måleværktøj | analog |
| Emballage | Stabil boks |

Produkttype

Mikrometerskrue

ServicesDAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive
indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm

022050 100

Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål
Maks. måleområde 100 mm

022040 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 50 mm

421100 50