

Garant**Lavtryksbakke, Kæbebredde: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360084 80
GTIN	4045197481450
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Anvendelse:**

Mulighed for variable centermål takket være krydsede spændeskinner.

Passer til:

Spændeskinne nr. 360080.

Bemærk:

Kan anvendes til spændeskinner fra revision 3 (se billede)! Forbindelsesstykke på multispændeskinner må ikke være bredere end 5 mm.

Teknisk beskrivelse

Spændekraft	5 kN
Spændekraft	10 kN
Spændekraft	15 kN
Spændekraft	20 kN
Moment	6 Nm
Moment	12 Nm
Moment	17,5 Nm

Moment	25 Nm
Kæbebredde	80 mm
maks. vandrings	3 mm
Spændeskruer SW	6 mm
Vinkelskruer SW ₁	4 mm
Produkttype	Skruestikkæbe