




Flad notsten slebet, Notmål b1 for maskinen og anordningen: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375370 20
GTIN	4020772071745
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

Anvendelse:

Flade notsten er praktiske, **når et element altid bruges på én maskine med samme notbredde.**

Materiale:

Stål C 15, indsatshærdet.

Nøjagtighed:

Mål b = pasning h6.

Teknisk beskrivelse

Længde	22 mm
Til skruer DIN 84, DIN 912	M6×16
Notmål b ₁ for maskinen og anordningen	20 mm
Højde H	10 mm
Type	6322B
Produkttype	Notsten

