

**Garant****ZeroClamp spændetop, Type: 138****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 360040 138    |
| GTIN                | 4045197577115 |
| Artikelklasse       | 310           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle komponenter i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

**Anvendelse:**

Til individuel indbygning i spændeanordninger.

**Teknisk beskrivelse**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Spændetop-Ø d                  | 138 mm    |
| Holdekraft                     | 40 kN     |
| Indekseringsboring tilgængelig | nej       |
| Serie                          | ZeroClamp |

Produkttype

Spændetop

---

**Tilbehør**

Tætningssæt Til spændetop-Ø 138 mm

360044 138