

**Garant****Parallelspændebakke, Kæbebredde: 48mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360085 48
GTIN	4045197482419
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Mulighed for variable centermål takket være krydsede spændeskinner.

**Passer til:**

Spændeskinne nr. 360080.

**Bemærk:**

Kan anvendes til spændeskinner fra revision 3 (se billede)! Forbindelsesstykke på multispændeskinner må ikke være bredere end 5 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbebredde	48 mm
Moment	5 Nm
Moment	10 Nm
Moment	15 Nm
Moment	20 Nm
Spændekraft	5 kN
Spændekraft	10 kN
Spændekraft	15 kN

Spændekraft	20 kN
maks. vandring	3 mm
Spændeskruer SW	5 mm
Vinkelskruer SW <sub>1</sub>	4 mm
Produkttype	Skruestikkæbe