

**Anslagsvinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 600X300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452600 600X300
GTIN	4045197205841
Artikelklasse	42F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

**Anvendelse:**

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

**Nøjagtighed:**

**DIN 875 / 2** – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Bentværsnit	40×8 mm
Retvinklethed	0,08 mm
Vinkelbenlængde	600×300 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2

Produkttype	Anslagsvinkel
<b>Services</b>	
DAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025000 750