


Garant**Multispændeskinne 80, Skinnelængde: 400mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360080 400
GTIN	4045197479990
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Alle funktionsflader er præcisionssløbne, parringsnøjagtighed 0,03mm.
- Basisskinne og bakker er kanthærdede.
- Kompakt modulær konstruktion, høj spændekraft op til 20 kN, maks. tilspændingsmoment 25Nm.
- Monteringsborebillede til GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystem (centermål 200mm) som standard, eller ved hjælp af opspændings- / rasterplatter eller spændejern.
- Lineal på basisskinneoverflade muliggør hurtigt reproducerbar positionering af spændekæberne i spændeskinnens fortanding.
- Enkel spænding med momentnøgle.

Anvendelse:

- 5-sidet bearbejdning på fleraksede bearbejdningscentre.
- Som rentabel løsning sammen med nulpunktsspændesystemet GARANT ZeroClamp, på palleterings- og automatiseringssystemer eller direkte på maskinbordet eller spændetårne.

Specialtilbehør:

Spændebakkevarianter, magnetliste, emneanslag, se nr. 360084 til 360096. Momentnøgle nr. 656050 str. 60, spændebolt nr. 360025 str. 12M10, spændejern nr. 360127

Bemærk:

Momentnøgle, se nr. 656050 str. 25, spændebolt nr. 360025 str. 12M10.

Teknisk beskrivelse

Skinnelængde	400 mm
Højde H	35 mm
Længde L	400 mm
Bredde B	80 mm
Produkttype	Spændeskinne

Tilbehør

Lavtryksbakke Kæbebredde 26 mm	360084 26
Spændejernssæt 6 dele	360127
Lavtryksbakke Kæbebredde 26DUO mm	360084 26DUO
Basisbakke Kæbebredde 80 mm	360088 80
Forsatsbakke Kæbebredde / materiale 48STAHL mm	360090 48STAHL
Lavtryksbakke Kæbebredde 48 mm	360084 48
Forsatsbakke Kæbebredde / materiale 80ALU mm	360090 80ALU
Forsatsbakke Kæbebredde / materiale 48ALU mm	360090 48ALU
Bakke, blød Materiale ALU	360089 ALU
Lavtryksbakke Kæbebredde 80 mm	360084 80
Parallelspændebakke Kæbebredde 48 mm	360085 48
Fast bakke Kæbebredde 80 mm	360086 80
Fast bakke Kæbebredde 26 mm	360086 26
Momentnøglesmed reverserbar skralde Maks. moment 60 Nm	656050 60
Parallelspændebakke Kæbebredde 80 mm	360085 80
Fast bakke Kæbebredde 48 mm	360086 48
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10	360025 12M10