

Garant**Parallelspændebakke, Kæbebredde: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360085 80
GTIN	4045197482426
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Anvendelse:**

Mulighed for variable centermål takket være krydsede spændeskinner.

Passer til:

Spændeskinne nr. 360080.

Bemærk:

Kan anvendes til spændeskinner fra revision 3 (se billede)! Forbindelsesstykke på multispændeskinner må ikke være bredere end 5 mm.

Teknisk beskrivelse

Kæbebredde	80 mm
Spændekraft	5 kN
Spændekraft	10 kN
Spændekraft	15 kN
Spændekraft	20 kN
Moment	5 Nm
Moment	10 Nm

Moment	15 Nm
Moment	20 Nm
maks. vandrning	3,5 mm
Spændeskruer SW	5 mm
Vinkelskruer SW ₁	4 mm
Produkttype	Skruestikkæbe