


**Garant****Multispændeskinne 80, Skinnelængde: 500mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 360080 500    |
| GTIN                | 4045197481405 |
| Artikelklasse       | 310           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Alle funktionsflader er præcisionssløbne, parringsnøjagtighed 0,03mm.
- Basisskinne og bakker er kanthærdede.
- Kompakt modulær konstruktion, høj spændekraft op til 20 kN, maks. tilspændingsmoment 25Nm.
- Monteringsborebillede til GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystem (centermål 200mm) som standard, eller ved hjælp af opspændings- / rasterplatter eller spændejern.
- Lineal på basisskinneoverflade muliggør hurtigt reproducerbar positionering af spændekæberne i spændeskinnens fortanding.
- Enkel spænding med momentnøgle.

**Anvendelse:**

- 5-sidet bearbejdning på fleraksede bearbejdningscentre.
- Som rentabel løsning sammen med nulpunktsspændesystemet GARANT ZeroClamp, på palleterings- og automatiseringssystemer eller direkte på maskinbordet eller spændetårne.

**Specialtilbehør:**

Spændebakkevarianter, magnetliste, emneanslag, se nr. 360084 til 360096. Momentnøgle nr. 656050 str. 60, spændebolt nr. 360025 str. 12M10, spændejern nr. 360127

**Bemærk:**

Momentnøgle, se nr. 656050 str. 25, spændebolt nr. 360025 str. 12M10.

**Teknisk beskrivelse**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Skinnelængde | 500 mm       |
| Højde H      | 35 mm        |
| Bredde B     | 80 mm        |
| Længde L     | 500 mm       |
| Produkttype  | Spændeskinne |

## Tilbehør

|   |                |
|---|----------------|
| Lavtryksbakke Kæbebredde 80 mm                          | 360084 80      |
| Forsatsbakke Kæbebredde / materiale 80ALU mm            | 360090 80ALU   |
| Bakke, blød Materiale ALU                               | 360089 ALU     |
| Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 60 Nm | 656050 60      |
| Parallelspændebakke Kæbebredde 80 mm                    | 360085 80      |
| Lavtryksbakke Kæbebredde 26DUO mm                       | 360084 26DUO   |
| Fast bakke Kæbebredde 48 mm                             | 360086 48      |
| Parallelspændebakke Kæbebredde 48 mm                    | 360085 48      |
| Lavtryksbakke Kæbebredde 48 mm                          | 360084 48      |
| Forsatsbakke Kæbebredde / materiale 48ALU mm            | 360090 48ALU   |
| Forsatsbakke Kæbebredde / materiale 48STAHL mm          | 360090 48STAHL |
| Fast bakke Kæbebredde 80 mm                             | 360086 80      |
| Basisbakke Kæbebredde 80 mm                             | 360088 80      |
| Fast bakke Kæbebredde 26 mm                             | 360086 26      |
| Spændejernssæt 6 dele                                   | 360127         |
| Lavtryksbakke Kæbebredde 26 mm                          | 360084 26      |
| ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10   | 360025 12M10   |