

Længde L	600 mm
Skinnelængde	600 mm
Bredde B	80 mm
Højde H	35 mm
Produkttype	Spændeskinne

Tilbehør

Parallelspændebakke Kæbebredde 80 mm	360085 80
Parallelspændebakke Kæbebredde 48 mm	360085 48
Lavtryksbakke Kæbebredde 48 mm	360084 48
Momentnøglemed reverserbar skralde Maks. moment 60 Nm	656050 60
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10	360025 12M10
Fast bakke Kæbebredde 48 mm	360086 48
Spændejernssæt6 dele	360127
Forsatsbakke Kæbebredde / materiale 48ALU mm	360090 48ALU
Bakke, blød Materiale ALU	360089 ALU
Forsatsbakke Kæbebredde / materiale 48STAHL mm	360090 48STAHL
Fast bakke Kæbebredde 80 mm	360086 80
Lavtryksbakke Kæbebredde 26DUO mm	360084 26DUO
Lavtryksbakke Kæbebredde 26 mm	360084 26
Fast bakke Kæbebredde 26 mm	360086 26
Lavtryksbakke Kæbebredde 80 mm	360084 80
Basisbakke Kæbebredde 80 mm	360088 80
Forsatsbakke Kæbebredde / materiale 80ALU mm	360090 80ALU