



Vinkelmåler med justerbar skinne, Gradbue-Ø×vinkelbenlængde: 300X600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Artikelklasse	42F

Beskrivelse

Udførelse:

Med længdejusterbar skinne; skinneende 45° affaset.
Åben gradbue med inddeling 10 – 170°; aflæsning 1°.

Skala blændfrit forkromet. Med fikseringsmøtrik.

Kalibrering: F3

Aflæsning: 1 grader

Fejlgrænse: ±30 vinkelmin.

Teknisk beskrivelse

Gradbue-Ø	300 mm
Vinkelbenlængde	600 mm
Aflæsning	1 grader
Fejlgrænse	±30 vinkelmin.
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet

Emballage	Etui
Kalibrering	F3
Produkttype	Vinkelmåler

Services

Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Vinkelmåler / gradmåler	015360
Kalibrering Vinkelmåler / gradmåler Type GRAD	025810 GRAD
DAkkS recalibrering gradmåler GRAD	025820 GRAD