

**Garant****ZeroClamp spændetop, Type: 138I-SET****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360040 138I-SET
GTIN	4045197694737
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle komponenter i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

**Anvendelse:**

Til individuel indbygning i spændeanordninger.

**Leveringsomfang:**

Hver især 4 spændetoppe.

10 × forbindelsesstykker til luftledningen.

1,5 m luftledning.

1 × lynkobling nr. 360019 str. 10003.

1 × stiknippel (passer til lynkobling).

**Bemærk:**

Tegninger og monteringsvejledninger til fremstilling af eget spændesystem medfølger. De fræsede kanaler kan f.eks. fyldes op med en 2K-harpiks.

**Teknisk beskrivelse**

Indekseringsboring tilgængelig	ja
Spændetop-Ø d	138 mm
Spændetop nr. 360040	138l
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Spændetop

---

## Tilbehør

Tætningssæt Til spændetop-Ø 138 mm	360044 138
------------------------------------	------------