

Garant**Lavtryksbakke, Kæbebredde: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360084 26
GTIN	4045197482082
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Anvendelse:**

Mulighed for variable centermål takket være krydsede spændeskinner.

Passer til:

Spændeskinne nr. 360080.

Bemærk:

Kan anvendes til spændeskinner fra revision 3 (se billede)! Forbindelsesstykke på multispændeskinner må ikke være bredere end 5 mm.

Teknisk beskrivelse

Moment	6 Nm
Moment	12 Nm
Moment	17,5 Nm
Moment	25 Nm
Spændekraft	5 kN
Spændekraft	10 kN
Spændekraft	15 kN
Spændekraft	20 kN

Kæbebredde	26 mm
maks. vandring	3 mm
Spændeskruer SW	6 mm
Vinkelskruer SW ₁	4 mm
Produkttype	Skruestikkæbe