

**Anslagsvinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 200X130mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452600 200X130
GTIN	4045197205797
Artikelklasse	42F

Beskrivelse**Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivelse

Retvinklethed	0,04 mm
Bentværsnit	30×6 mm
Vinkelbenlængde	200×130 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2

Produkttype	Anslagsvinkel
Services	
DAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 300 mm	025000 300
Tilbehør	
Trækasse til vinkelbenlængde 200X130 mm	451600 200X130