



Fin vinkelmåler, Skinnelængde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	453800 300
GTIN	4045197294623
Artikelklasse	46R

Beskrivelse

Udførelse:

Ufejlbarlig aflæsning. Gradværdierne ses let og overskueligt på en lupforstørret 4×90°-skala. Vinkelminutterne aflæses lige så let og uden forkundskaber på en forkromet måletromle med sort skala. Med dobbelt skala til begge måleretninger. **Ergonomisk lynindstilling og finindstilling af minutværdierne. Aflæsningsdele er blødfrit matforkromede.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 fladvinkel 60×90 mm til justering.

Specialtilbehør:

Klemholder nr. 453520 (til fastgørelse på opmærkningsværktøjer nr. 445152 - 445222), tillægsvinkel nr. 453600.

Reservedel:

Måleskinne nr. 453510, lup nr. 453820 str. 2.

Teknisk beskrivelse

Skinnelængde	300 mm
Aflæsning	1 vinkelmin,
Spindelstigning	1 grader
Fejlgrænse	±2 vinkelmin.
Måleområde	360 grader
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX

Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	F4
Produkttype	Vinkelmåler

Services

KalibreringUniversalvinkelmåler. Type UNI	025710 UNI
---	------------

Tilbehør

Ekstravinkel	453600
Reserve-lup til vinkelmåler Type 2	453820 2
Holder til fastklemning af vinkelmåleren	453520
Reserveskinne, notbredde 2,5 mm Skinnelængde 300 mm	453510 300