



Universalvinkelmåler med lup, Skinnelængde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	453500 300
GTIN	4045197294449
Artikelklasse	46R

Beskrivelse

Udførelse:

Overskuelig skalainddeling og tydelig tal på skalaskiven 4×90°. Nonius- og skalaskive ligger i samme niveau og sikrer derved **fejlfri, parallaksefri aflæsning**. Måleskive **blændfrit forkromet**.

Måleskiven er affaset 45° og 60° i enderne. Den kan vendes og forskydes i hele længden. Noniusskive og forskydelig skinne kan fikseres med en riflet skrue. **Med finindstilling** med riflet skrue og **panoramalup** med hele nonius i synsfeltet.

Specialtilbehør:

Klemholder nr. 453520 (til fastgørelse på opmærkningsværktøjer nr. 445152 – 445222), tillægsvinkel nr. 453600.

Reservedel:

Måleskinne nr. 453510, reservelup nr. 453820 str. 1.

Teknisk beskrivelse

Skinnelængde	300 mm
Aflæsning	5 vinkelmin,
Fejlgrænse	±5 vinkelmin.
Måleområde	360 grader
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	F4
Produkttype	Vinkelmåler

Services

KalibreringUniversalvinkelmåler. Type UNI	025710 UNI
---	------------

Tilbehør

Reserveskinne, notbredde 2,5 mm Skinnelængde 300 mm	453510 300
Ekstravinkel	453600
Holder til fastklemning af vinkelmåleren	453520
Reserve-lup til vinkelmåler Type 1	453820 1